

DA92 XTREM

COMPOSICIÓN:

- Delantal nailon azul hidrofugado.
- Forro 3M® Thinsulate 200 grs.
- Membrana Hipora.
- Sujección con cinta ajustable de nailon en cuello y cintura.
- Hebilla de liberación rápida.

+INFO:

- El tejido exterior con tratamiento hidrófugo repele el contacto con líquidos.
- Adecuado para trabajo en presencia de nitrógeno, evita el frío por contacto y quemaduras en caso de fuga de gas a bajas temperaturas.
- Interior con forro Thinsulate 3M para mayor aislamiento térmico.
- Membrana Hi Pura que permite la transpiración evitando que los líquidos penetren en el interior.
- Medidas: 61 x 92 cm Ajustes en cuello y cintura.



TALLAS

9

PRESENTACIÓN

1 unidad / 10 caja

NORMATIVA



CAT II



331

USOS

Atmósferas y ambientes fríos
Instalaciones de aire acondicionado
Laboratorios
Clínicas de fertilización
Biomedicina

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

DA92 XTREM

COMPOSITION:

- Blue water-repellent nylon apron.
- 3M® Thinsulate lining (200 gr.
-).
- Hipora membrane.
- Adjustable nylon straps on neck and waist.
- Quick-release buckle.

+INFO:

- The Outer fabric with water-repellent treatment repels the liquid contact.
- Suitable for work in the presence of nitrogen, prevents the cold contact and burns in case of leakage of gas at low temperatures.
- 3M Thinsulate for greater thermal insulation lining Interior.
- Membrane Hi Pura allowing perspiration avoiding liquids to penetrate into the interior.
- Dimensions: 61 x 92 cmSettings on the neck and waist.



SIZES

9

PRESENTATION

1 unit / 10 box

STANDARDS



CAT II



331

USES

Atmospheres and settings cold
Air conditioning systems
Laboratory of genetics
Clinicas de fertilización
Biomedicine

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE



MEMBER OF CIERVA GROUP

DA92 XTREM

COMPOSIÇÃO:

- Avental em nylon hidrófugo.
- Forro 3M Thinsulate® 200g.
- Membrana Hipora.
- Prende com fita de nylon no pescoço e na cinta.
- Fivela de ajuste de libertação rápida.
- Medidas 61x92cm.

+INFO:

- O tecido exterior com tratamento hidrófugo repele o contato líquido.
- Adequado para o trabalho na presença de azoto, impede o contato frio e queima em caso de vazamento de gás a baixas temperaturas.
- 3 M Thinsulate para maior isolamento térmico do forro Interior.
- Membrana Hi Pura permitindo transpiração evitando líquidos de penetrar no interior.
- Dimensões: 61 x 92 cm Configurações no pescoço e cintura.



TAMANHOS

9

APRESENTAÇÃO

1 unidade / 10 caixa

REGULAMENTOS



CAT II



331

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Atmosferas e configurações frio
Sistemas de ar condicionado
Laboratório de genética
Clínicas de fertilização
Biomedicina

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP

DA92 XTREM

COMPOSITION:

- Tablier en nylon bleu hydrofugé.
- Doublure 3M® Thinsulate 200 g.
- Membrane Hipora.
- Fixation par bande réglable en nylon au cou et à la taille.
- Boucle à ouverture rapide.

+INFO:

- Le tissu extérieur à traitement hydrofuge est répulsif au contact avec des liquides.
- Adapté aux travaux en présence d'azote, évite le froid par contact et les brûlures en cas de fuites de gaz à basses températures.
- Intérieur à doublure Thinsulate 3M pour une meilleure isolation thermique.
- Membrane Hi Pure permettant la transpiration tout en évitant que les liquides ne pénètrent à l'intérieur.
- Dimensions : 61 x 92 cm.
- Réglages au col et à la taille.



TAILLES

9

RÈGLEMENT



CAT II



331

PRÉSENTATION

1 unité / 10 carton

UTILISATIONS

Ambiances et environnements froids
Installations d'air conditionné
Laboratoires de génétique
Cliniques de fertilité
Biomédecine

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP